

Garant**Maschi per fori ciechi corti + punte elicoidali per prefori, per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi unici M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenuto:

cad. 1 maschio unico M3 – M12 n. art. 134650 e punte per prefori n. art. 114150

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 352
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Accessori

Maschio a macchinaesecuzione corta M M3	134650 M3
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Maschio a macchinaesecuzione corta M M6	134650 M6
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Maschio a macchinaesecuzione corta M M4	134650 M4
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Maschio a macchinaesecuzione corta M M10	134650 M10
Maschio a macchinaesecuzione corta M M8	134650 M8
Maschio a macchinaesecuzione corta M M5	134650 M5
Maschio a macchinaesecuzione corta M M12	134650 M12
Cassetta vuota Modello 3	146960 3