

Garant
Set di maschi a mano, non rivestito, UNF: 10-32

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Filetti per pollice: 32

Ø Filettatura: 4,83 mm

Lunghezza complessiva L: 50 mm

Ø codolo D_s: 5,5 mm

Quadro del codolo □: 4,3 mm

Ø preforo: 4,1 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	4,1 mm
Filetti per pollice	32
Ø Filettatura	4,83 mm
Norma	DIN 2181
Materiale da taglio	HSS
Ø Codolo D _s	5,5 mm

Lunghezza complessiva L	50 mm
Quadro del codolo □	4,3 mm
Profondità filettatura	9,66 mm
Passo della filettatura	0,794 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	10-32 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	idoneo
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto