

**Garant****Maschio a macchina, esecuzione vaporizzata, M: M24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131100 M24
GTIN	4045197068545
Classe articolo	11H

**Descrizione****Esecuzione:****Robusto imbocco corretto.****Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.**Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

**Testo didascalie:**

Scanalatura per lubrificazione

Filetto guida

Imbocco

Imbocco corretto

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 3 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø preforo: 21 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	24 mm
Passo della filettatura	3 mm
Numero taglienti Z	3

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	21 mm
Norma	DIN 376
Ø Codolo D <sub>s</sub>	18 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	72 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M24
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	13 m/min	N

Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		