

Garant**Svasatore conico in HMI 100°, non rivestito, Ø Esterno DC: 16,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150025 16,5
GTIN	4045197543059
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Svasatura e sbavatura facili e senza vibrazioni.

Struttura estremamente solida, con **testina in metallo duro integrale**, per le massime sollecitazioni. Speciale per **materiali di difficile lavorabilità**.

Descrizione tecnica

Tolleranza codolo	h9
Ø Esterno	16,5 mm
Avanzamento f in Inconel®	0,07 mm/gir,
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	4,5 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Lunghezza complessiva L	58 mm
Numero taglienti Z	5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	100 grado
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo cilindrico con h9

Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	rosa
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	6 m/min	S
Inconel	idoneo	5 m/min	S
GFRP	idoneo	5 m/min	N
CFRP	idoneo	5 m/min	N
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		