

Garant
Distruggi-maschi in HMI, codolo cilindrico con esagono, TiAlN, Per maschi a filettare: M6

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 149830 M6 |
| GTIN | 4045197326935 |
| Classe articolo | 11L |

Descrizione
Esecuzione:

Codolo cilindrico stabile, con **esagono** per l'alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.

Uso:

Per **togliere maschi spezzati**. **Serraggio stabile** necessario, foro asciutto e privo di olio da taglio.

Nota:

v_c per materiale < 67 HRC di 10 - 28 m/min.

Indossare occhiali protettivi.

Norma: Norma interna

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 23 mm

Lunghezza complessiva L: 50 mm

\varnothing codolo D_s : 6 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------|
| Per maschi a filettare | M6 |
| Tolleranza codolo | h6 |
| \varnothing codolo D_s | 6 mm |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L_c | 23 mm |
| Rivestimento | TiAlN |
| Materiale da taglio | HMI |

| | |
|------------------|-----------------|
| Norma | Norma interna |
| Colore collarino | rosso |
| Tipo di prodotto | Distruggimaschi |