

**Garant**
**Maschio a macchina Forma B DIN 376, non rivestito, M: M33**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131200 M33
GTIN	4045197069207
Classe articolo	11H

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Con imbocco corretto.**
**Tutte le dimensioni:** codolo a norma DIN 376 (= Ø codolo rastremato), pertanto adatto all'impiego in grandi profondità.

 Dim. M2; M2,5; M3 – **Senza quadro. ISO 2 6H**
**HSS**
**Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	3,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	33 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Preforo	29,5 mm
Norma	DIN 376
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Quadro del codolo □	20 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	99 mm

Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M33
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		