Garant

Set di sbavatori n. art. 150065 in cassetta 90°

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150070
GTIN	4045197185808
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:
Speciale geometria del tagliente per un taglio leggermente alesante. I trucioli vengono evacuati attraverso il foro inclinato nella direzione del codolo.
Fornitura:
Cad. 1 svasatore: n. art. 150065 Dim. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (campo di svasatura 2 – 25 mm).
Conservazione in: Cassetta in plastica

Descrizione tecnica

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idonea	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	limitatamente adatta	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idonea	7 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Smussatore per sbavature90° Modello 15	150065 15
Smussatore per sbavature90° Modello 10	150065 10
Smussatore per sbavature90° Modello 20	150065 20
Smussatore per sbavature90° Modello 5	150065 5
Smussatore per sbavature90° Modello 25	150065 25