



Smussatrice a batteria a conduzione manuale, Modello: AKFH18-5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078124 AKFH18-5
GTIN	
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Per realizzare smussi e raggi su materiali piatti, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e profili di contorni e per arrotondare fori.

Potente smussatrice a batteria da impiegare nella preparazione ottimale dei rivestimenti successivi per lavori flessibili in officina e in cantiere. Smussatrice a batteria per bordi fino a 5 mm di spessore.

Fornitura:

1 macchina inclusa testina di fresatura da 45° (senza rullo di guida e inserti), 3 viti di serraggio, 1 pasta di rame, 1 chiave a brugola da 4 mm, 1 giravite per viti Torx TX 15, 1 valigetta portautensili in plastica.

Nota:

Gli accessori necessari sono disponibili nel nostro eShop a partire da n. art. 078136 – 078138. Gli starter set a batteria adatti si trovano al n. art. 073832 Dim. 9260431501.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	AKFH 18-5 Select
Peso	3 kg
Angolo dello smusso	45 grado
Numero di batterie contenute	15
Numero di giri/min. a vuoto	2400 - 7500 min ⁻¹

Ø Disco	98 mm
Raggio	2,5 mm
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Sbavatrici e smussatrici

Accessori

Set di viti di bloccaggio per fresa rifilatrice Modello 3135007600	078139 3135007600
Set di inserti Modello 6430200201	078138 6430200201
Set di inserti Modello 6430200101	078138 6430200101
Rullo di guida Modello 6430300101	078136 6430300101