



Morsa autocentrante, corpo base Xtric, Modello: 80SPS5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363000 80SPS5
GTIN	4062406338824
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

- Ottima accessibilità e simmetria perfetta.
- Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.
- Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
- Sistema di sostituzione rapida delle ganasce innovativo e senza utensili.
- Forza di serraggio fino a 25 kN con coppia di 90 Nm.
- Uso rapido e intuitivo.
- Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
- Scala graduata per il preposizionamento dei moduli di serraggio.
- Madrevite con o senza funzione pendolo.
- Margine di serraggio per staffe di fissaggio.
- Regolazione del centro con chiave per ghiere.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363010 – 363045.

Fornitura:

5x Xtric 363000.

Descrizione tecnica

Angolo di oscillazione	±2 grado
Peso	3,2 kg

Scheda tecnica

Campo di serraggio S1	0 - 76 mm
B	80 mm
Campo di serraggio S2	74 - 144 mm
L	170 mm
Coppia massima	85 Nm
Serie	Xtric
Forza di serraggio fino a max.	25 kN
Dimensione apertura	5 mm
Dimensione apertura	10 mm
Scanalatura longitudinale	20 mm
Codice a colori per accessori adatti	Xtric 80
Altezza H	40 mm
Parte inferiore dell'interasse	52 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/363000-80SPS5>