

Garant
Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSSE-PM, TiN, MF: 8X1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	139265 8X1
GTIN	4045197509536
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 374). **Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.**

Una **forma poligonale innovativa** consente un ampio spettro di utilizzo. La **struttura multifunzionale a strati** raggiunge il **massimo di durata** anche con **materiali ad elevata resistenza**.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo con valore indicativo: 7,55 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	5
Ø Filettatura	8 mm
Numero taglienti Z	5
Ø codolo D _s	6 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Ø preforo con valore indicativo	7,55 mm

Profondità filettatura	24 mm
Passo della filettatura	1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Misura del filetto	M8×1
Rivestimento	TiN
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a rullare