



Nastro metallico per seghe bi-alfa-cobalt, 15 m, Larghezza mm / Denti per pollice: 10/14



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	172100 10/14
GTIN	4045197253729
Classe articolo	16F

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura normale – Incremento costante con **angolo di spoglia superiore 0°**. Contenuta in un portarotolo in plastica.

bi-alfa-cobalt: nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con **acciaio per molle ad alto tenore di cromo per il nastro portante** e HSS al cobalto (M42) per le punte dei denti (67 – 69 HRC). **Estrema durezza delle punte dei denti, nastro portante flessibile**, rotoli da 15 m.

Uso:

Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d'azione).

Nota:

- **Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Dentatura: normale

Angolo di spoglia superiore: 0 grado

Dentatura: normale

Angolo di spoglia superiore: 0 grado

Spessore: 0,9 mm

Descrizione tecnica

Angolo di spoglia superiore	0 grado
Larghezza	10 mm
Spessore	0,9 mm
Dentatura	normale
Attributo del nome del prodotto	15 m
Lunghezza	15 m
Tipo di prodotto	Nastro metallico per seghe

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	100 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	60 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	55 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	20 m/min	S
GG(G)	idoneo	40 m/min	K
CuZn	idoneo	60 m/min	N
Uni	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

