

**Garant****Maschio unico esecuzione corta, non rivestito, M: M2,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131450 M2,5
GTIN	4045197069733
Classe articolo	11H

**Descrizione****Esecuzione:****Con imbocco corretto.****Uso:****Come maschio a mano o a macchina.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,45 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø Preforo: 2,05 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Ø Filettatura	2,5 mm
Ø Preforo	2,05 mm
Passo della filettatura	0,45 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Norma	DIN 352
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,8 mm

Lunghezza complessiva L	40 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	7,5 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2,5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

