

Garant
Maschio a macchina extralungo HSS-E-PM, vaporizzato, M: M4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	131765 M4
GTIN	4045197532008
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.
Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Con codolo extralungo.
Tutte le Dim.: codolo a norma DIN 376 (= Ø codolo rastremato), pertanto particolarmente adatto quale **maschio universale** all'impiego in grandi profondità.

Vantaggi:

Particolarmente adatti per la filettatura in punti di difficile accesso.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: Norma interna

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,7 mm

Lunghezza complessiva L: 112 mm

 Ø codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 3,3 mm

Descrizione tecnica

Ø preforo	3,3 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,7 mm
Ø Filettatura	4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3

Norma	Norma interna
Ø codolo D _s	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	112 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M4
Rivestimento	vaporizzato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	24 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	21 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	21 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	21 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	9 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	idoneo	8 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	18 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		