

**Ansell****Paio di guanti, Modello: 11816-09****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	ZP5842 11816-09
GTIN	2050001960719
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

**HyFlex® 11-816.** Guanto estremamente sottile e robusto grazie alla **tecnica di lavorazione a 18 maglie. Durata e resistenza all'abrasione elevate** grazie al rivestimento in espanso con FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Privo di solventi e materiali tossici**, certificato secondo lo standard Oeko-Tex®. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri con requisiti elevati di precisione, montaggio finale di motori elettrici, impianti di climatizzazione e complesso di cavi.

**Norma:**

EN 388; EN 420 EN 388:2016 : 4121A

**Nota:**

Il quantitativo minimo di un ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Rivestimento	PU / schiuma di nitrile
Campo di applicazione	Precisione
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso