

**Alesatore con cono Morse, non rivestito, CM: MK3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	162500 MK3
GTIN	4045197089205
Classe articolo	120

**Descrizione****Esecuzione:**

Con scanalatura diritta, codolo cilindrico e attacco quadro.

**Uso:**

Per l'alesatura di fori già sgrassati a gradino o a cono per coni Morse.

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	16 mm
Lunghezza complessiva L	146 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	96 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 204
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto