



Maschio a macchina, TiCN, Pollici: G3/4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	137700 G3/4
GTIN	4045197080042
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

Per elevate prestazioni. Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%). **HSS**

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato corrisponde al n. art. 137750.

Tipo di filettatura: G

Angolo di filetto: 55 grado

Norma: DIN 5156

Forma dell'imbocco: C

Angolo dell'elica: 40 grado

Passaggio interno per LR: false

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 26,44 mm

Lunghezza complessiva L_{compl} : 140 mm

Ø gambo: 20 mm

Quadro del codolo: 16 mm

Ø preforo: 24,5 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	14
Ø preforo	24,5 mm
Ø Filettatura	26,44 mm

Angolo d'imbocco	50 grado
Numero di scanalature per i trucioli	5
Numero taglienti Z	5
Passo della filettatura	1,814 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø gambo	20 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	140 mm
Quadro del codolo	16 mm
Profondità filettatura	52,88 mm
Misura del filetto	G3/4
Rivestimento	TiCN
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5156
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu