



Maschio a macchina HSS-E 6H, TiN, M × Passo: 24X1,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	137150 24X1,5
GTIN	4045197079756
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

Con elevata durezza superficiale. Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%).

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 137160.

Angolo di filetto: 60 grado

Norma filettatura: DIN 13

Forma dell'imbocco: C

Angolo dell'elica: 40 grado

Passaggio interno per LR: false

Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro cieco

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 140 mm

Ø gambo: 18 mm

Quadro del codolo: 14,5 mm

Ø preforo: 22,5 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	24 mm
Passo della filettatura	1,5 mm

Ø preforo	22,5 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø gambo	18 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	140 mm
Quadro del codolo	14,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	48 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	24×1,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde