


Garant
Svasatore conico di precisione HSS-Co8 90°, TiCN, Ø esterno Dc: 20,5 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150383 20,5
GTIN	4045197445766
Classe articolo	11M

Descrizione
Esecuzione:

Svasatori conici di precisione, 3 taglienti, spoglie rettificate. Cavità per trucioli ricavate dal pieno.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 3

Numero taglienti Z: 3

Ø minimo svasatore per fori a partire da: 3,5 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

Ø codolo D_s: 10 mm

Viti a testa svasata a norma DIN 7991: M10

Avanzamento f in INOX < 900 N/mm²: 0,08 mm/gir,

Descrizione tecnica

Ø esterno	20,5 mm
Ø minimo svasatore per fori a partire da	3,5 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ²	0,08 mm/gir,
Viti a testa svasata a norma DIN 7991	M10
Tolleranza codolo	h9
Ø preforatura	3,5 mm
Ø codolo D _s	10 mm

Lunghezza complessiva L	63 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS Co 8
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR	sì
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Svasatori conici