

**Alesatore conico 1:10, Ø Piccolo × Grande: 15X35mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	161000 15X35
GTIN	4045197088833
Classe articolo	120

Descrizione**Esecuzione:**

Alesatori a mano con scanalature diritte e taglienti a conicità 1:10.

Uso:

Per alesare senza interruzione fori già sgrassati a gradino o a cono. Non per fori cilindrici.

Descrizione tecnica

Ø Massimo D ₂	35 mm
Ø Minimo D ₃	15 mm
Quadro del codolo □	22,4 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza taglienti L _c	200 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Rapporto di conicità	1:10
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		