


Garant**Svasatore conico di precisione 90°, TiCN, Ø Esterno Dc: 8,3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150379 8,3
GTIN	4045197416155
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Ø Preforatura	2 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	2 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991	M4
Ø Esterno	8,3 mm
Tolleranza codolo	h9
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	38 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	30 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	34 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	9 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	14 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	80 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		