

Garant**Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 16,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150386 16,5
GTIN	4045197086631
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura estremamente solida, a più taglienti, **geometria speciale** per **le massime sollecitazioni**. Per **svasatura** e **sbavatura senza vibrazioni**. Per **materiali di difficile lavorazione**. Testina in metallo duro integrale saldata su codolo.

Ideali anche per Hardox 500.

Nota:

Accertarsi che durante l'utilizzo vi siano condizioni di lavoro stabili.

Descrizione tecnica

Ø Esterno	16,5 mm
Tolleranza codolo	h9
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	4,5 mm
Ø Preforatura	4,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC	0,05 mm/gir,
Ø Codolo D _s	10 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Numero taglienti Z	5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Modello	H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	30 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	18 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	8 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	8 m/min	H
TOOLOX 33	idoneo	8 m/min	H
TOOLOX 44	idoneo	8 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	idoneo	6 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	6 m/min	S
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo	5 m/min	N
a umido max.	idoneo		
Aria	idoneo		