

Garant
Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, Ø esterno Dc: 10,4 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150384 10,4
GTIN	4045197086563
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente solida, a più taglienti, **geometria speciale** per **le massime sollecitazioni**. Per **svasatura** e **sbavatura senza vibrazioni**. Per **materiali di difficile lavorazione**. Testina in metallo duro integrale saldata su codolo. Particolarmente adatta **per ghisa bainitica** (ADI).

Nota:

Accertarsi che durante l'utilizzo vi siano condizioni di lavoro stabili.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 4

Numero taglienti Z: 4

Ø minimo svasatore per fori a partire da: 4 mm

Lunghezza complessiva L: 46 mm

Ø codolo D_s: 8 mm

Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm²: 0,05 mm/gir,

Descrizione tecnica

Ø esterno	10,4 mm
Tolleranza codolo	h9
Ø minimo svasatore per fori a partire da	4 mm
Ø preforatura	4 mm
Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm ²	0,05 mm/gir,
Ø codolo D _s	8 mm

Lunghezza complessiva L	46 mm
Numero taglienti Z	4
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Svasatori conici