

**Maschio a macchina HSS-E 6H, TiN, M × Passo: 8X0,75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132900 8X0,75
GTIN	4045197074294
Classe articolo	11H

**Descrizione****Esecuzione:**

**Robusto imbocco corretto.**

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.

Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%).

**Vantaggi:**

**Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.

Versatilità d'impiego, minore tendenza all'incollamento di materiale –per velocità di taglio più elevate.

**Nota:**

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!**

**Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 132905.**

Angolo di filetto: 60 grado

Norma filettatura: DIN 13

Forma dell'imbocco: B

Passaggio interno per LR: false

Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro di passaggio

Direzione di taglio: destro

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,75 mm

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 80 mm

Ø gambo: 6 mm

Quadro del codolo: 4,9 mm

Ø preforo: 7,2 mm

## Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,75 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	8 mm
Ø preforo	7,2 mm
Ø gambo	6 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	80 mm
Quadro del codolo	4,9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	8×0,75
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde

