

Garant**Maschio a macchina, nitrurato, MF: 4X0,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132880 4X0,5
GTIN	4045197074119
Classe articolo	11H

Descrizione**Vantaggi:**

Lavorazione a secco, con la ghisa grigia. Si può fare a meno del lubrorefrigerante. Particolarmente resistenti all'usura grazie alle superfici nitrurate.

Nota:

con 3 taglienti.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

Ø codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 3,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø preforo	3,5 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Numero taglienti Z	3
Ø codolo D _s	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M4×0,5
Rivestimento	nitratato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG	idoneo	13 m/min	K
GGG	limitatamente adatto	9 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		