

Garant**Svasatore conico in HMI 90°, non rivestito, Ø esterno Dc: 16,5 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150384 16,5
GTIN	4045197086587
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura estremamente solida, a più taglienti, **geometria speciale** per le massime sollecitazioni. Per **svasatura e sbavatura senza vibrazioni**. Per **materiali di difficile lavorazione**. Testina in metallo duro integrale saldata su codolo. Particolarmente adatta **per ghisa bainitica** (ADI).

Nota:

Accertarsi che durante l'utilizzo vi siano condizioni di lavoro stabili.

Passaggio interno per LR: no

Numero taglienti Z: 5

Numero taglienti Z: 5

Ø minimo svasatore per fori a partire da: 4,5 mm

Lunghezza complessiva L: 60 mm

Ø codolo D_s: 10 mm

Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm²: 0,08 mm/gir,

Descrizione tecnica

Ø esterno	16,5 mm
Avanzamento f in GJS ADI > 800 N/mm ²	0,08 mm/gir,
Tolleranza codolo	h9
Ø minimo svasatore per fori a partire da	4,5 mm
Ø prefuratura	4,5 mm
Ø codolo D _s	10 mm

Lunghezza complessiva L	60 mm
Numero taglienti Z	5
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Svasatori conici