

**Garant**
**APHT 133504 FR, PCD, Modello: ALU**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Classe articolo	21L

## Descrizione

### Esecuzione:

Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p,max.} = 6$  mm.

**$a_{p,max} = 3,5$  mm.**

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,2 mm

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,2 mm
Serie	Softcut®
Raggio di curvatura	0,4 mm
Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	APHT 133504 FR
Tipo	PCD

Materiale da taglio	PCD
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	1500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	1500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	1000 m/min	N
a secco	idonea		