

**KAESER**  
KOMPRESSOREN**Compressore per artigiani, Modello: 210/10W****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Classe articolo	03R

**Descrizione****Esecuzione:**

Valvole senza usura, raffreddamento altamente efficiente, componenti di trasmissione della forza esenti da manutenzione, serbatoi protetti contro la corrosione; almeno 10 anni di garanzia sull'acquisto di ricambi. Alto rendimento a costi ridotti. Mini-compressore compatto con telaio stabile per un fabbisogno d'aria ridotto.

**Fornitura:**

Incluso riduttore di pressione a filtro con manometro, attacco rapido.

**Nota:**

Altri compressori per artigiani disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Volume serbatoio a pressione	10 l
Potenza di riempimento massima	140 l/min
Peso	29 kg
Lunghezza	420 mm
Potenza di aspirazione massima	210 l/min

Potenza assorbita	1,1 kW
Altezza	650 mm
Pressione massima (aria)	10 bar
Larghezza	370 mm
Denominazione originale prodotto	210/10W
Tipo di prodotto	Compressore