

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 5/16-24

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	138000 5/16-24
GTIN	4045197080325
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile, con elica a destra. HSS-E
Uso:
Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Filetti per pollice: 24

Ø Filettatura: 7,94 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

 Ø codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo: 6,9 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	6,9 mm
Ø Filettatura	7,94 mm
Filetti per pollice	24
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 374
Materiale da taglio	HSS E

Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Profondità filettatura	15,86 mm
Passo della filettatura	1,058 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	5/16-24 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	20 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

