

Garant**Alesatore per macchine a CN esecuzione extralunga H7, non rivestito, Ø Nominale DC: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	162961 6
GTIN	4045197364050
Classe articolo	110

Descrizione**Esecuzione:**

Con taglienti lunghi ed elica sinistra. **Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti H7.**

Uso:

Speciali per fori posti in profondità. Adatti anche per fori ciechi.

Descrizione tecnica

Tolleranza codolo	h6
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Ø Nominale D _c	6 mm
Sporgenza totale L ₁	99 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	130 mm
Lunghezza taglienti L _c	26 mm
Numero taglienti Z	6
Tolleranza del Ø del foro	H7
Sovrametallo di alesatura nel Ø	0,1 - 0,2 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E

Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	no
Codolo	DIN 1835 A con h6
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco e passante
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	idonea	20 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	20 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	10 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	7 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	5 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	5 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatto	5 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		