



Maschio a macchina HSS-E 6H, TiN, M × Passo: 5X0,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132900 5X0,5
GTIN	4045197074263
Classe articolo	11H

Descrizione

Esecuzione:

Robusto imbocco corretto.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%).

Vantaggi:

Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.

Versatilità d'impiego, minore tendenza all'incollamento di materiale –per velocità di taglio più elevate.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 132905.

Angolo di filetto: 60 grado

Norma filettatura: DIN 13

Forma dell'imbocco: B

Passaggio interno per LR: false

Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro di passaggio

Direzione di taglio: destro

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 70 mm

Ø gambo: 3,5 mm

Quadro del codolo: 2,7 mm

Ø preforo: 4,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	5 mm
Angolo d'imbocco	50 grado
Ø preforo	4,5 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø gambo	3,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	70 mm
Quadro del codolo	2,7 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	15 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	5×0,5
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde

