



Compressore per artigiani, Modello: 300/30W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Valvole senza usura, raffreddamento altamente efficiente, componenti di trasmissione della forza esenti da manutenzione, serbatoi protetti contro la corrosione; almeno 10 anni di garanzia sull'acquisto di ricambi. Alto rendimento a costi ridotti. "Compressore da cantiere", protetto da un telaio in acciaio su tutto il perimetro, per un fabbisogno d'aria da piccolo a medio.

Fornitura:

Incluso riduttore di pressione a filtro con manometro, attacco rapido.

Nota:

Altri compressori per artigiani disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1,5 kW
Potenza di riempimento massima	215 l/min
Peso	43 kg
Denominazione originale prodotto	300/30W
Lunghezza	770 mm
Volume serbatoio a pressione	30 l
Potenza di aspirazione massima	300 l/min

Larghezza	510 mm
Altezza	450 mm
Pressione massima (aria)	10 bar
Tipo di prodotto	Compressore