

Garant**Svasatore conico di precisione 90°, TiN, Ø Esterno Dc: 63mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150396 63
GTIN	4045197087065
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Svasatori con spoglie rettificate radiali. Le scanalature sono ricavate dal pieno fino alla Dim. 31. L'angolo di spoglia superiore sul tagliente principale varia in funzione del Ø dello svasatore, cosicché i trucioli si formano in modo ottimale in qualsiasi punto intervenga il tagliente. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati.

Svasatore conico di precisione per un elevato rendimento.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Per gli svasatori conici bit con codolo 6,3 mm (1/4 pollice) vedi Gruppo 67.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura	16 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,35 mm/gir,
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	16 mm
Ø Esterno	63 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Cono Morse CM	4
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	25 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	34 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
CuZn	idoneo	80 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		