

Garant

Mini-lamatore 180° per fori passanti 180°, non rivestito, Ø Lamatore D1 × Ø Perno D2: 5X2,7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	155700 5X2,7
GTIN	4045197462893
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Mini-lamatori con scanalature elicoidali e perno guida fisso.
DIN 373 / ISO 4206.

Uso:

Per fori passanti grado di precisione **fine** (valori ISO) a norma DIN 69.

Per creare la sede alla testa di viti a esagono incassato a norme DIN 912, 6912, 7984 e viti a testa cilindrica a norma ISO 1207 (DIN 84).

Nota:

Dim. 4,6×2,4 – non è regolata dalla norma DIN.

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,07 mm/gir,
Ø Svasatore	5 mm
Ø Preforatura	2,7 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Perno guida	2,7 mm
Per dimensione viti	M2,5
Ø Codolo D _s	5 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Altezza gradino L ₁ 1° gradino con smusso	3 mm

Angolo di affilatura	180 grado
Lunghezza tagliente l_c	10 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 373
Codolo	Codolo cilindrico
Angolo gradino di svasatura	180 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Svasatori per sedi di viti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	5 m/min	M
a umido max.	idoneo		