

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, G: G1/4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.
Uso:
Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Materiale da taglio: HSS E

Filetti per pollice: 19

Ø Filettatura: 13,16 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

 Ø Codolo D_s: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø Preforo: 11,8 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	13,16 mm
Passo della filettatura	1,337 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Filetti per pollice	19
Ø Preforo	11,8 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	11 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm

Quadro del codolo <input type="checkbox"/>	9 mm
Profondità filettatura	39,48 mm
Misura del filetto	G1/4
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5156
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		