

Garant**Maschio a macchina, non rivestito, UNC: 5-40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133350 5-40
GTIN	4045197074607
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.****Uso:****Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.**

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 40

Ø Filettatura: 3,17 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø codolo D_c: 3,5 mm

Quadro del codolo □: 2,7 mm

Ø preforo: 2,65 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	3,17 mm
Passo della filettatura	0,635 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	40
Ø Preforo	2,65 mm
Norma	DIN 371

Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm
Profondità filettatura	9,51 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	5-40 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

