

Garant**Ganascia modulare oscillante, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361127 125
GTIN	4045197809384
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento, temprate e rettificate.

Uso:

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 361140 – 361149.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Nota:

Raccomandazioni per il montaggio su **modulo di serraggio fisso**.

Contro-ganascia adatta n. art. 361125.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	68,5 mm
Altezza ganasce h	45 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Altezza h ₁	25 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Lunghezza l ₁	12 mm

Angolo di oscillazione

15 grado

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite