

Garant**Frese per smussi HSI a 45° GARANT Softcut®, a manicotto, Ø D: 53,9mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Classe articolo	210

Descrizione

Uso:

Adatto per la smussatura in avanti e indietro.

Per:

Inseri SO.T1205.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Serie	Softcut®
Lunghezza smusso ottenibile l	22 mm
Ø Minimo D	53,9 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Insero adatto	SO.T 120504 PDER
Ø Foro di attacco	27 mm

Lunghezza complessiva L _{compl.}	65 mm
Set di viti per inserti	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Massimo D ₁	85 mm
Altezza smusso ottenibile h	15 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219833
--------------------------------	--------