

 Atlas Copco**Raschietto, Modello: P2531-H****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079730 P2531-H
GTIN	7322590059514
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Maneggevole **raschietto** per svasare e tagliare.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Dimensione portautensile	10,2 mm
Lunghezza	193 mm
Peso	1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN	11,5 m/s ²

Fabbisogno massimo d'aria	402 l/min
Denominazione originale prodotto	P2531-H
Portautensile forma	Esagono
Frequenza di percussione	50 Hz
Rumorosità	100 dB(A)
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Martello a percussione

Accessori

Scalpelli Dimensione 20X178 mm	079739 20X178
Scalpelli Dimensione 3,2X178 mm	079739 3,2X178