

**Sistema di misura dei fori ULTIMA, Intervallo di misurazione: 50-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428675 50-100
GTIN	2050002079977
Classe articolo	46B

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di misura di alta precisione per $\varnothing$ interni. Set composto da uno strumento di misurazione per interni, diverse testine di misura, un anello di azzeramento e un'unità di visualizzazione D62S.

- **Forza di misura costante per una precisione di ripetibilità straordinaria.**
- **Autocentratura delle testine di misura nel foro.**
- **Sistema FASTFIT per la sostituzione rapida delle testine di misura.**
- **Supporto multitastatore: se si dispone già di un tastatore e un display digitale (anche di terzi), nella maggior parte dei casi è possibile usarli con il sistema ULTIMA.**
- **Strumento di misurazione compatibile con le unità di visualizzazione D62S, D80S, D100S, D200S.**
- **Punte di contatto in ceramica a partire da 12 mm.**
- **Misurazione di fori ciechi in esecuzione standard a partire da 12 mm.**
- **Per la misurazione di pezzi diversi sulla stessa stazione di misura è possibile collegare più tastatori a una singola unità di visualizzazione.**

Fornitura:

Impugnatura con tastatore integrato, testine di misura, anelli di azzeramento, unità di visualizzazione, alimentatore, manuale di istruzioni, astuccio e certificati di taratura (UKAS).

Nota:

Campo di misura delle testine di misura singole a scelta da 2 a 310 mm (0,080 pollici – 12,000 pollici). Tipi di testina di misura speciale, ad es. per la misurazione di filetti, cave, dentature, fori profondi, ecc. disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Lettura	0,0001 mm
Lettura	0,00001 pollici
Campo di misura	50 - 100 mm
Numero di testine di misure	5
Numero anelli di riscontro	3
Alimentazione	Alimentazione di rete
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte