

**Garant**
**Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M6**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	139115 M6
GTIN	4045197508560
Classe articolo	11H

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**DIN 2174** ( $\approx$  **DIN 371**  $\leq$  M10;  $\approx$  **DIN 376**  $\geq$  M12).

Una **forma poligonale innovativa** consente un ampio spettro di utilizzo. La **struttura multifunzionale a strati** raggiunge il **massimo di durata** anche con **materiali ad elevata resistenza**.

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

 $\varnothing$  codolo  $D_s$ : 6 mm

 Quadro del codolo  $\square$ : 4,9 mm

 Valore indicativo del  $\varnothing$  preforo: 5,55 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	5
Passo della filettatura	1 mm
Numero taglienti Z	5
$\varnothing$ Filettatura	6 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	6 mm
Quadro del codolo $\square$	4,9 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Valore indicativo del $\varnothing$ preforo	5,55 mm
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Profondità filettatura	9 mm
Misura del filetto	M6
Rivestimento	TiN
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a rullare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	7 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	22 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

