

**Raschietto, Modello: P2551****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079730 P2551
GTIN	7322590037031
Classe articolo	03R

**Descrizione****Esecuzione:**

Maneggevole **raschietto** per svasare e tagliare. Con forti caratteristiche antivibrazioni.

**Fornitura:**

Inclusi nippli.

**Ricambi:**

**Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):** sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

**Descrizione tecnica**

Dimensione portautensile	12,7 mm
Portautensile forma	Quadro
Rumorosità	85 dB(A)
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Vibrazione massima a norma EN	6,7 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	P2551
Frequenza di percussione	40 Hz
Lunghezza	435 mm
Fabbisogno massimo d'aria	480 l/min
Peso	2,95 kg

Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Martello a percussione

---

## Accessori

Scalpelli Dimensione 19X178 mm	079739 19X178
Scalpelli Dimensione 35X178 mm	079739 35X178