

**Garant**
**Maschio a macchina, non rivestito, UNC: 3/8-16**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133350 3/8-16
GTIN	4045197074676
Classe articolo	11H

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Con imbocco corretto.**
**Uso:**
**Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.**

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 16

Ø Filettatura: 9,53 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø Preforo: 8 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	8 mm
Filetti per pollice	16
Passo della filettatura	1,587 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	9,53 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 371

Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo $D_s$	9 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Profondità filettatura	28,59 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	3/8-16 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

