

**Morsa fissa per macchine utensili, Modello: 150I****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362175 150I
GTIN	4062406384098
Classe articolo	32P

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo base robusto in ghisa, guide di scorrimento e superficie di appoggio temprate. Fori di lavaggio nel corpo base per garantire una buona truciolatura. Sollevamento minimo dei componenti grazie all'azione di specifiche forze nella ganasca mobile.

**Uso:**

Impiego versatile dell'elemento di serraggio per i centri di lavorazione.

**Fornitura:**

Incluse 2× ganasce riportate, 2× inserti di serraggio n. art. 362181 e 1× manovella.

**Accessori speciali:**

Inserti di serraggio n. art. 362177 – 362183, manovella n. art. 362190, set di ricambi n. art. 362199. Fissaggio con viti per cave a T n. art. 375300 e allestimento tramite tasselli n. art. 375365.

**Nota:**

Dimensioni non compatibili con altre marche. Versione in pollici: viti e filettatura in esecuzione in pollici, esagono di manovra = apertura 3/4 pollice.

**Descrizione tecnica**

Forza di serraggio	36 kN
L <sub>1</sub>	101,6 mm
Modello	pollici
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Codice a colori per accessori adatti	NC-HOLEX

L <sub>3</sub>	90,5 mm
Lunghezza corpo base a	427 mm
Altezza ganasce C	44,5 mm
Larghezza corpo base B	186 mm
Larghezza ganasce A	151 mm
Campo di serraggio b	0 - 232 mm
Distanza fori f	98,4 mm
Apertura chiave SW	3/4 pollici
Altezza del corpo base c +/- 0,012	73 mm
Regolazione rapida	no
Ganasce intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Ganascia Standard Modello 150	362181 150
Set di ricambi 9 pezzi Modello 9	362199 9