

Garant**Controllo di rottura dell'utensile XCONTROL, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	359400 1
GTIN	4062406370596
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

XCONTROL – Tastatore tattile per utensili adatto per il **monitoraggio della rottura dell'utensile** e la **misurazione della lunghezza dell'utensile stesso**. (Precisione di misurazione +/- 0,01 mm e ripetibilità +/- 0,005 mm.

- **Adatto solo per comandi Siemens e Heidenhain.**
- **La macchina necessita di una porta USB funzionante sul pannello di controllo.**
- **Utilizzabile solo in combinazione con XCONNECT n. art. 359455 1.**
- **Antipolvere e impermeabile = IP 67.**
- **Rapida messa in funzione senza modifica dell'hardware e ricorso ad assistenza tecnica.**
- **Nessun intervento nel sistema operativo della macchina utensile!**
- **È possibile misurare o testare le punte a partire da un Ø di 0,3 mm.**

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo di rottura dell'utensile e il monitoraggio dei processi in una macchina utensile automatizzata o in caso di utilizzo di più macchine.

Per la misurazione della lunghezza dell'utensile e la trasmissione automatica dei dati a una macchina utensile.

Trasmissione automatica al comando macchina dei valori misurati tramite GARANT Xconnect n. art. 359455 1.

Fornitura:

Incluse batterie CR2.

Accessori speciali:

Chiavetta trasmissione XCONNECT n. art. 359455 1, staffa di fissaggio n. art. 363081 80.

Nota:

L'articolo viene installato in modo fisso su una macchina e può essere utilizzato su un'altra solo tramite una nuova richiesta di cicli. **Non disponibile in Italia.**

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Ø Superficie molleggiata	29 mm
Altezza	105 mm
Larghezza	53 mm
Lunghezza	71,5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ripetibilità della misura della lunghezza	±0,005 mm
Ø Foro minimo	0,3 mm
Precisione di misurazione della misura della lunghezza	±0,01 mm
Serie	Xcontrol
Tipo di prodotto	Tastatori