

## Garant

### Punta per fori profondi HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 16×D, TiAlN, Ø DC h7: 2,3mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	123688 2,3
GTIN	4045197584465
Classe articolo	11E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con **4 biselli** e canalini interni per LR. Punta per fori profondi ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. **Con angolo di affilatura 135° e tolleranza del tagliente h7** per la realizzazione ottimale di fori profondi. **Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro.**

##### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Per l'uso sicuro delle punte per fori profondi 16×D è necessario il precedente centraggio con il n. art. 121068 – 121121 o un foro pilota 4×D con la punta pilota n. art. 122736. Per forature di profondità a partire da 20×D è indispensabile un foro pilota alla massima profondità di foratura con punta pilota n. art. 122736. **L'esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.** Vedi anche pagina 140/141.

#### Descrizione tecnica

Ø Nominale $D_c$	2,3 mm
Avanzamento $f$ in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/gir,
Numero taglienti $Z$	2
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	42 mm
Tolleranza Ø nominale	h7
Ø Codolo $D_s$	4 mm
Lunghezza complessiva $L$	84 mm
Norma	Norma interna

Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub>	38,6 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	16×D
Angolo di affilatura	135 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 40 bar
Strategia di truciolatura	HPC
Necessaria una punta pilota	sì, punta pilota
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	95 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	95 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	95 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	M
GG(G)	idoneo	100 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		