

 KOMET

Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2xD, Ø Dc: 18mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236614 18
GTIN	4047109278097
Classe articolo	24P

Descrizione
Esecuzione:
Tolleranza del foro: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a $V_{max} = 0,25$ mm. Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**

Uso:

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

 Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.
 Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L_s	56 mm
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 050204 12-...
Ø Codolo D_s	25 mm

Lunghezza utile L ₁	36 mm
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	18
Sporgenza totale L _A	53 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1	239652 6IP1
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6