


**Garant**
**Ganascia riportata LANG con traversa sottile, Per modello: 50**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363019 50
GTIN	4062406388478
Classe articolo	310

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Ganasce con traversa sottile per migliorare l'accessibilità; attenzione: Dim. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Dim. 80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Dim. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.

Necessaria goffratura preliminare del profilo dei denti.

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	24 mm
Per codice a colori	Xtric 50
Lunghezza ganasce l	40 mm
Peso	0,22 kg
Altezza h <sub>1</sub>	3 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	3 mm
b <sub>1</sub>	50 mm
Altezza h <sub>2</sub>	11 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

