

 KOMET**Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2xD, Ø Dc: 30,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236614 30,5 |
| GTIN | 4047109277847 |
| Classe articolo | 24P |

Descrizione**Esecuzione:****Tolleranza del foro:** $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a $V_{max} = 0,25$ mm. Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**

Uso:

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.

Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Set di viti per inserti | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Ø Codolo D_s | 40 mm |
| Lunghezza utile L_1 | 62 mm |
| Codice ISO Inserto | SOGX 100408 32-... |

| | |
|---|----------------------------|
| Lunghezza codolo L _s | 68 mm |
| Numero taglienti Z | 1 |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø Nominale D | 30,5 |
| Sporgenza totale L _A | 86 mm |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D |
| Codolo | ISO 9766 |
| Utilizzo foro | per foratura di centraggio |
| Utilizzo foro | limitatamente bombato |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | per foratura in pacchetti |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |