

Garant**ZCMX 09T302, Tipo: HUZ310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Classe articolo	21E

Descrizione

ZCMX 09T302 HUZ310 Tipo: HUZ310

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	ZCMX 09T302
Rivestimento	non rivestito

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Tipo	HUZ310
Materiale da taglio	HM
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Adatto per Ø utensile D _c	18 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura