



Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2xD, Ø Dc: 36mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236614 36
GTIN	4047109277724
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza del foro: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a $V_{max} = 0,25$ mm. \varnothing massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**

Uso:

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.
Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	40 mm
Set di viti per inserti	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Codice ISO Inserto	SOGX 110408 38-...
Lunghezza codolo L_s	68 mm

Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L ₁	72 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	36
Sporgenza totale L _A	98 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2xD
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP1	239652 15IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8